



WH23140404Q



kallysto apparent complet: 2x poussoir lumineux F-O Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Anthracite

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 59 mm

Profondeur de montage 59 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Textes

Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----