



WH23181205Q

**kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S5/1 pôle/0-1-2-3/ Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur	71.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui