



WH23181400Q

kallysto AP complet: Interr. rot. S0/exutoire de fumée text FR Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----