



WH23180807Q

kallysto AP komplett: Schwenktaster Schliesser /2-polig/0<-1/ Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Beige

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 61.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja