




WH23390203Q

**kallysto apparent complet: Poussoir arrêt d'urgence Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Largeur    | 88 mm |
| Hauteur    | 88 mm |
| Profondeur | 95 mm |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

**Equipement**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nombre de contacts NF | 1 |
| Nombre de contacts NO | 1 |

**Matière**

|         |            |
|---------|------------|
| Matière | Duroplast  |
| Couleur | Gris clair |

**Textes**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

**Architecture**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|