



WH20441209A

kallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	4 A
Max. Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Diverse Symbole

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----