




WH20441209A

kallysto RTA 230V + interr. chauffer-refroidir avec face pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	10 A

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----