



WH23180803Q

**kallysto AP komplett: Schwenktaster Schliesser /2-polig/0<-1/ Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 16 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 61.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja