



WH20441207A

kallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|------------------|------|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 4 A |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------|
| Farbe | Beige |
| RAL Nummer | 1015 |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 60 mm |
| Tiefe | 50 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Aufdruck | Diverse Symbole |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|