



WH20191700B

**kallysto ENC: Double interrupteur store/250VAC + plaque de fixation + face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Finition	Mat
----------	-----

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----