



WH22191303T

**kallysto montage en canaux: Interrupt. store/230VAC avec boîte G3 et cadre Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Installation, montage**

Montage Canal d'installation

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Capacité**

Nombre de modules 0

**Matière**

Couleur Gris clair

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui