



WH20191703H

kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir à 4 éléments
---------------------------	------------------------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Avec symbole « Flèches »
-------------	--------------------------

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui