



WH20191703B

kallysto UP: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Befestigungsplatte + Front Grau

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzelaster

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja