



WH102616F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 4/6-fach mit LED**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	6

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Einbautiefe	17.50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	21 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	6
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Aufputz / kallysto Unterputz	
---------------------------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----