



WH102616F

Insert: Poussoir universel 4/6 fois avec LED avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche
 Nombre de pôles 6

Matière

Finition Mat
 Matière Métal
 Plastique
 Traitement de surface Non traité
 Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm
 Largeur 77 mm
 Profondeur de montage 17.50 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

Installation, montage

Montage Encastré
 En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 6
 Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription
 Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui