



WH14625300Q

basico AP komplett: Steckdose 2x Typ 23 mit Steckklemmen, Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiss

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend
Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 55.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Funktionen

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----
