



WH14441200Q

basico apparent complet: RTA 230V, interrupt. chauffer/reffroidir Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	10 A

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitements de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	58.2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----