



WH11596200C

basico UP komplett: Steckdose Typ 25 mit Steckklemmen, Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	49 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	42 mm
Einbautiefe	7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja