



WH11642505B



**basico UP 77x77: 3x T13/1x gesch. + Kinders. + Bef.-Platte + Frontbecher Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	7 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen