



WH102612F

## Einsatz mit Befestigungsplatte: Universal-Taster 2-fach mit LED

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Taststrom | 0.01 A |
|-----------|--------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 2     |

#### Werkstoff

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Glanzgrad   | Matt                 |
| Werkstoff   | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche  | Unbehandelt          |
| Transparent | Nein                 |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 77 mm    |
| Breite                      | 77 mm    |
| Einbautiefe                 | 17.50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 21 mm    |

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl der Tasten    | 2            |
| Ausführung Taster    | Serientaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Zubehör

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

#### Texte

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                                        |
| Anschlussart | Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen |

#### Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|