



WH102612F

**Insert: Poussoir universel 2 fois avec LED avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 0.01 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche  
Nombre de pôles 2

**Matière**

Finition Mat  
Matière Métal  
Plastique  
Traitement de surface Non traité  
Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 77 mm  
Largeur 77 mm  
Profondeur de montage 17.50 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2  
Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir  
Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Inscription Sans inscription  
Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui