



WH104412F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|------------------|------|
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltstrom | 4 A |
| Max. Schaltstrom | 10 A |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennspannung | 230 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 77 mm |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 40 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|