



WH104412F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	4 A
Max. Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	40 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Ohne Aufdruck

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----