



WH104412E

Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	4 A
Max. Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Tiefe	49.3 mm
-------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----