



WH104412E

Insert: Thémostat 230VAC avec interrupteur chauffer/refroidir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	10 A

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur	49.3 mm
------------	---------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Sans inscription

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----