



WH11185100A

basico: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-AUT-0-MAN avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|------------|------------|
| Dimensions | 46 x 58 mm |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 8.5 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 63 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
|-----------|---------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN |
|---------------------|--|