



WH11585306A

**basico: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Orange

RAL Nummer 2004

Glanzgrad Glänzend  
Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 46 mm

Breite 58 mm

Tiefe 44.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.7 mm

Einbautiefe 7.5 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

---

Beschriftung	Ohne Beschriftung
--------------	-------------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
-------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---