



WH11585306A

**basico: Prise type 23 avec bornes enfichables, avec face pour combinaison Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Orange
---------	--------

Code RAL	2004
----------	------

Finition	Brillant Mat
----------	--------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	46 mm
---------	-------

Largeur	58 mm
---------	-------

Profondeur	44.2 mm
------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	7.5 mm
-----------------------	--------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
---------------------------	----------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Raccordement à fiche

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Sans

Type de connecteur/prise USB	Sans
------------------------------	------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Non

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Non

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Non

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Non

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Non

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

IK02

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Non

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui