



WH11585306A

basico: Prise type 23 avec bornes enfichables, avec face pour combinaison Orange

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Brillant  
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 46 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.7 mm

Profondeur de montage 7.5 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Housse	Obturateur centrale
--------	---------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

---

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---