



WH11642105A



**basico: 3x type 13 avec protection enfant avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	43.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

# Fiche technique du produit

WH11642105A

---

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui