



WH102602F

Insert: Poussoir universel 2 fois sans LED avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Métal
---------	-------

Matière	Plastique
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur de montage	17.50 mm
-----------------------	----------

Profondeur des boîtes d'encastrement	21 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
-------------------------	------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis
----------------------	--

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----