



WH102602F

**Insert: Poussoir universel 2 fois sans LED avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 0.01 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche  
 Nombre de pôles 2

**Matière**

Finition Mat  
 Matière Métal  
Plastique  
 Traitement de surface Non traité  
 Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 77 mm  
 Largeur 77 mm  
 Profondeur de montage 17.50 mm  
 Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2  
 Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir  
 Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Inscription Sans inscription  
 Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui