



WH14583300Q



**basico apparent complet: Prise type 13 avec affichage d'état Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

# Fiche technique du produit

## WH14583300Q

---

### **Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

### **Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

### **Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----