



WH14585300Q

basico apparent complet: Prise type 23 avec bornes enfichables, Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 55 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
