



WH11642700H

**basico cuvette frontal pour: Prise 3x type 13 / 1x séparée Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Prise
---------------------------	-------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL

9010

Finition

Brillant  
Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur

60 mm

Profondeur

40 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

**Textes**

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
-------------	-------------------------------------------------------------------------

**Convient pour**

basico encastré / robusto encastré / robusto montage en saillie

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS

Oui