



WH1185000C

**basico encastré complet: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-AUT-0-HAND Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 8.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 63 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND