



WH11191705A

basico: Double interrupteur store/ 250VAC avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Finition	Brillant
----------	----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----