



WH11440400C

**basico encastré complet: Thémostat 230V Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	48 mm

**Equipement**

Type de thermostat	Bi-métal
--------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Divers symboles

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----