



WH11191305H

basico face pour: Interrupteur / Poussoir pour store avec boutons Noir

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

**Commandes et indicateurs**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

**Matière**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Couleur                | Noir       |
| Code RAL               | 9005       |
| Finition               | Brillant   |
| Matière                | Duroplast  |
| Traitements de surface | Non traité |

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |

**Connectivité**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage borne à vis |
|-----------------|----------------------------------|

**Équipement**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Textes**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Inscription | Avec symbole « Flèches » |
|-------------|--------------------------|

**Convient pour**

|                 |  |
|-----------------|--|
| basico encastré |  |
|-----------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |