



WH11420100B

basico ENC: Régl. de vitesse 25-600VA (Mot: 1L Ind.) + pl. de fix. + face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Architecture

Type d'organe de commande

Bouton poussoir/rotatif

Matière

Couleur

Blanc

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui