



WH11420105A

**basico: Régl. de vitesse 25-600VA (Mot: 1L Ind.) avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Architecture**

Type d'organe de commande

Bouton poussoir/rotatif

**Matière**

Couleur

Noir

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui