



WH1181000B

basico ENC: S2/1p/rotatif// 0-AUT-0-HAND + pl.d.fixat. + disque frontal Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 25 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui