



WH11441200B

basico ENC: RTA 230V + interr. chauffer/refroidir + pl.d.fixat. et face Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Divers symboles

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----