



WH11441200A

basico: RTA 230V, interrupt. chauffer/refroidir + face pour combinaison Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

**Courant électrique**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Courant assigné nominal     | 10 A |
| Courant de commutation      | 4 A  |
| Courant de commutation max. | 10 A |

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
| Tension nominale | 230 V       |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Couleur                | Blanc      |
| Code RAL               | 9010       |
| Finition               | Brillant   |
| Matière                | Duroplast  |
| Traitements de surface | Non traité |

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 60 mm |
| Largeur    | 60 mm |
| Profondeur | 40 mm |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Inscription          | Divers symboles   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|