



SN013QC

DIN Std 1xT13

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Duroplast
Kunststoff

Oberfläche

Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	45 mm
------	-------

Breite	63 mm
--------	-------

Tiefe	22.80 mm
-------	----------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	23 mm
-----------------------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
---------------------------------	-----------------------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----