



SN013QC

DIN prise 1xT13

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	7035
----------	------

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Plastique

Traitements de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	63 mm
---------	-------

Profondeur	22.80 mm
------------	----------

Profondeur des boîtes d'encastrement	23 mm
--------------------------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
-------------------------------------	----------------------

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
--	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----