



VA60MD

**Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit Montageplatten, ohne Tür, CH**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	0
Anzahl Reihen	5
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	0
---	---

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	765 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96.50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC)
-------------------------	--

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

---

**Nachhaltigkeit**

---

REACH-konform

Ja

---

RoHS-konform

Ja