



VA60MD

Multimedia, volta, APV, 5-R, avec plaque de montage, sans Porte, CH

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Equipement

Nombre de rails 0

Nombre rangées 5

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de 1/2 modules par rail bornier 0

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 765 mm

Largeur 305 mm

Profondeur 96.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Dimensions

Nombre d'unités de largeur 12

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre Non

Matière

Matériau de la plaque de montage Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonate (PC)

Equipement

Plaque de montage incluse Oui

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 650 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui