



VA602NWS

Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose u. Stahlblechtür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 5

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Nein

Kapazität

Anzahl Module 24

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene 48

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 765 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96.50 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)

Ausstattung

Mit Montageplatte Ja

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP30

Sicherheit

Schliessungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----