



VA603WWS

Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose u. Kunststofftür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 3

Anzahl Reihen 5

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 36

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 72

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 765 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96.50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)  
Polycarbonat (PC)

**Ausstattung**

Mit Montageplatte Ja

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Schutzart IP IP30

Schliessungstyp Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja